



# 球閥驅動單元

## VZBA-3/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PS30-R-90-4-C

料號: 1774106

FESTO

2/2-way, flange hole pattern F0304, welded end.



### 技術參數

| 特性               | 值  |
|------------------|--|
| 設計結構             | 2位球閥<br>擺動驅動器  |
| 驅動類型             | 氣壓   |
| 裝配位置             | 任何   |
| 安裝類型             | 線路安裝   |
| 製程閥的連接           | 焊接的端部/焊接的端部  |
| 切換位置指示器          | 槽的方向 = 流動方向  |
| 額定直徑 DN          | 20   |
| 操作壓力             | 6 ... 8.4 bar  |
| 製程閥的額定壓力         | 63   |
| 介質               | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>惰性氣體<br>Water (no water vapour)<br>中性液體 |
| 操作介質             | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 注意: 操作和嚮導介質      | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)   |
| 介質溫度             | -10 ... 200 °C   |
| 環境溫度             | -10 ... 80 °C  |
| 流量 Kv            | 45.6 m3/h  |
| 最大組裝介面溫度         | TX   |
| 爆炸群組組裝           | IIC, IIIC  |
| 材料備註             | 符合 RoHS  |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III   |
| Material housing | 高合金鋼, 耐腐蝕  |
| 外殼的材料編號          | 1.4408   |
| Material seals   | PTFE<br>PTFE-加強  |
| Material ball    | 高合金鋼, 耐腐蝕  |
| 球體的材料編號          | 1.4408   |
| Material shaft   | 高合金鋼, 耐腐蝕  |
| 軸的材料編號           | 1.4401   |
| 產品重量             | 3,100 g  |
| 周遭防爆溫度           | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C   |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 3 - High corrosion stress  |