


控制器

FEC-FC21-FST

產品代號: 177429

FESTO

FEC 小型控制器 12 個輸入點/8個-繼電器-輸出., 110/230 V AC, FST, 外面有塑料外殼, 有螺紋接口, 2 個串行口



技術參數

特性	值
授權	C-Tick
工作電壓	110 - 230 VAC +25% / -15%
電流消耗	230 V AC時額定電流40 mA
電源電纜長度	10 m
環境溫度	0 ... 55 °C
儲藏溫度	-25 ... 70 °C
相對空氣濕度	95% 非冷凝
防護等級	IP20
安全等級	II
產品重量	330 g
抗振動能力測試	EN 60068-2-6-FC 10-57 Hz 0,075 mm 57 - 150 Hz 1g
抗震動能力測試	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms 每個方向上2 個緩衝器
起/停開關	是
電氣連接技術, I/O	螺絲接頭
狀態顯示	LED
數字輸入, 數字	12
數字輸入, 快速計數輸入	2, 每個最大 2 kHz
數字輸入, 增量式編碼器接口	是, 最大 200 Hz
數字輸入, 輸入信號顯示	5 ms typ.
數字輸入, 輸入電壓/電流	24 VDC / 7 mA
數字輸入, 判斷為True的額定值	>= 15 VDC
數字輸入, 判斷為False的額定值	<= 5 VDC
數字輸入, 電絕緣	是, 通過光耦合器
數字輸入, 狀態顯示	LED
數字輸入, 許用的接頭電纜長度	30 m
數字輸出, 數字	8
數字輸出, 觸點	繼電器
數字輸出, 輸出電壓	30 VDC, 250 VAC
數字輸出, 輸出電流	5 A
數字輸出, 組電流	3.2 A
數字輸出, 電絕緣	是
數字輸出, 成組時的電絕緣	是, 成組方式, 最多 4或2
數字輸出, 切換頻率	25 Hz
數字輸出, 切換周期	100000
數字輸出, 狀態顯示	LED
串行接口, 數字	2
串行接口, 連接計數	1x RJ11 / 1x RJ12 插座
串行接口, 用作 RS 232C	RJ11 是 / 需要RJ12 SM14或SM15

特性	值
串行接口, COM / EXT 屬性	RS 232c, 電絕緣 / TTL, 無電絕緣
串行接口, 用作通用接口: EXT	300...115000 Bd 7N1, 7E1, 7O1, 8N1, 8E1, 8O1
編程, 語言	AWL, KOP
編程, 操作語言	DE, EN
編程, 每個項目的程序和任務數	64
編程, 寄存器 (字) 的數量	256
編程, 標記的數量	10000
編程, 計時器的數量 (狀態, 實際值, 設定點)	256
編程, 計數器的數量 (狀態, 實際值, 設定點)	256
編程, 支持 C/C++	是
編程, 支持對文件的處理	是