


定時器

PZVT-120-SEC

料號: 177616

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|-----------------------------------|
| 設計結構 | 具氣壓驅動器的機械式順序計數器 |
| 關閉壓力 | ≤ 0.1 bar |
| 操作壓力 | 2 ... 6 bar |
| 開啟壓力 | ≥ 1.6 bar |
| 標準額定流量 | 50 l/min |
| 可調延時 | 8 ... 120 s |
| 設定精確度 | ± 3 s |
| 用以復位的停頓週期 | ≥ 200 ms |
| 重複精度, 時間設定 | $\pm 1,2$ s |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作不可行 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防護等級 | IP54 具保護蓋和面板框架 符合 IEC 60529 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 45 g |
| 安裝類型 | 前面板安裝 |
| 氣壓連接 | 內螺紋 M5 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | ABS |