


Multi-pin分配器 MPV-E/A12-M8

料號: 177670

FESTO



技術參數

特性	值
安裝類型	具通孔 具頂部導軌 選配
產品重量	120 g
電氣連接技術, I/O	M8 3-pin
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
每個槽的載流能力	1 A
容許的電流負載	4 A
防護等級	IP65 裝配狀態 符合 IEC 60529
環境溫度	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6 加強
Material socket	黃銅