


插頭插座, 具電纜 KMEB-2-24-M12-0,5-LED

料號: 177677

FESTO

預制單元, 用於 VUVB, MEBH, MOEBH 閥和N2 電磁線圈.



技術參數

特性	值
切換位置指示器	LED
安裝類型	通過M2.5中心螺絲安裝在電磁閥上
裝配位置	任何
電氣連接	5-pin 直角式插頭插座 Plug pattern type C to EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803標準
額定工作電壓 DC	24 V
保護性接地	已可供應
電纜長度	0.5 m
電纜直徑	4.6 mm
電纜結構	3x0,5
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	-5 ... 50 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	TPE-U(PU)
電纜外套顏色	黑色
Material housing	PA POM
外殼顏色	透明
Material electrical contact	青銅