


連接電纜

KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

料號: 177678

FESTO

For vacuum generators VAD-MYB, VADM, VADMI and multi-pin distributor MPV.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|---|
| 切換位置指示器 | LED |
| 安裝類型 | 通過自攻螺絲安裝在電磁閥上 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 產品重量 | 54 g |
| 電氣連接 | 2-pin / 3-pin 直角式插座 / 直式插頭 正方形設計 / M8x1 |
| 額定工作電壓 DC | 24 V |
| 在40°C時的可接受電流負載 | 1 A |
| 保護性接地 | 還未上市 |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| 電纜屬性 | 標準 |
| 電纜直徑 | 3.4 mm |
| 電纜結構 | 2x0,25 |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | -10 ... 50 °C |
| CE 符號 (參見符合的標準) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Material housing | PA |
| Material seals | TPE-O |
| Material electrical contact | 青銅 |
| Material threaded sleeve | 鍍鍍黃銅 |