



pulse valve

VZWE-F-M22C-M-F750-620-H

料號: 1810664
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 設計結構 | Straight version with flange 膜片閥 |
| 驅動類型 | 電動 |
| 密封原理 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 安裝類型 | 收緊 具螺紋 |
| Process valve connection 1 | Flange diameter: 75 mm |
| Process valve connection 2 | Flange diameter: 145.5 mm |
| 額定尺寸 | 62 mm |
| 閥功能 | 2/2 常閉, 單穩態 |
| 手動控制 | 無 |
| 流量方向 | 不可逆 |
| 介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 壓差 | 0.35 bar |
| 復位類型 | 機械彈簧 |
| 嚮導類型 | 由嚮導控制 |
| 操作壓力 | 0.35 ... 8 bar |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作不可行 |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| 流量 Kv | 95 m3/h |
| 開啟時間 | <= 30 ms |
| 關閉時間 | <= 100 ms |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | 壓鑄鋁 |
| 外殼的材料編號 | EN AC-47100D |
| Material seals | NBR |
| Material screws | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 材料編號, 螺栓 | 1.4301 |
| Material plunger tube | 高合金鋼 |
| Material membrane | NBR-PA |
| 產品重量 | 3,100 g |
| 防護等級 | IP65 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - High corrosion stress |