


# Multi-pin插座 IMP1-SD-25

料號: 18317

FESTO



## 技術參數

特性	值
容許的電纜直徑	11 ... 21 mm
裝配位置	任何
工作電壓範圍 AC	$\leq 300$ V
工作電壓範圍 DC	$\leq 250$ V
容許的電流負載	10 A
防護等級	IP65
環境溫度	-40 ... 125 °C
產品重量	315 g
端子截面	1.5 mm <sup>2</sup>
電氣連接	插頭插座 25-pin
電纜螺紋連接	Pg21
安裝類型	具夾緊具
外殼的材料訊息	塑料的 壓鑄輕型合金
壓接連接件的材料訊息	銅合金 鍍銀