


插頭插座 FBSD-GD-9-5POL

料號: 18324

FESTO

用於fieldbus連接閥及閥/感測器端子



技術參數

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101 EN 61984
安裝類型	具套筒螺帽
裝配位置	任何
產品重量	33 g
電氣連接	5-pin 直式插座 / 螺紋介面 Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1
工作電壓範圍 DC	<= 60 V
工作電壓範圍 AC	<= 60 V
在40°C時的可接受電流負載	4 A
浪湧強度	1.5 kV
電纜螺紋連接	Pg9
容許的電纜直徑	6 ... 8 mm
端子截面	0.75 mm ²
防護等級	IP67
環境溫度	-40 ... 85 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA-加強
外殼顏色	黑色
Material of union nut	牙鑄鋅 鍍鎳
Material electrical contact	青銅 鍍鎳和鍍金