

# 壓力錶

## MA-40-6-G1/4-EN

料號: 183899

FESTO

具顯示單位 bar 和 psi.



### 技術參數

特性	值
顯示範圍 [bar]	0 ... 6 bar
Display range	1 ... 87 psi
符合標準	EN 837-1
壓力錶的額定尺寸	40
設計結構	Bourdon-管壓力錶
安裝類型	線路安裝
操作介質	惰性氣體 中性液體
Operating pressure MPa	0 ... 0.6 MPa
操作壓力	0 ... 6 bar
Operating pressure	0 ... 87 psi
可變負載係數	0.66
測量精度等級	2,5
防護等級	IP43
介質溫度	-20 ... 60 °C
環境溫度	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材料備註	符合 RoHS
連接的位置	後側中心
氣壓連接	G1/4
材料與介質接觸	黃銅
Material of threaded plug	黃銅
Material housing	ABS
Material screen	PS
外殼顏色	黑色
產品重量	70 g
注意: 操作和嚮導介質	無乙炔 無氧氣
刻度	雙刻度 Bar (外部) psi (內部)