



# 電磁閥

## MEBH-5/2-D-3-ZSR-C

料號: 184507

FESTO

具中央插頭連接



### 技術參數

| 特性                     | 值                             |
|------------------------|-------------------------------|
| 閥功能                    | 5/2 單穩態                       |
| 驅動類型                   | 電動                            |
| 寬度                     | 65 mm                         |
| 標準額定流量                 | 4,500 l/min                   |
| Operating pressure MPa | 0.2 ... 1 MPa                 |
| 操作壓力                   | 2 ... 10 bar                  |
| 設計結構                   | 活塞滑塊                          |
| 復位類型                   | 空氣彈簧                          |
| 防護等級                   | IP65                          |
| 額定尺寸                   | 14.5 mm                       |
| 網柵尺寸                   | 71 mm                         |
| 排氣功能                   | 可節流                           |
| 密封原理                   | 軟性                            |
| 裝配位置                   | 任何                            |
| 符合標準                   | ISO 5599-1                    |
| 手動控制                   | 推力                            |
| ISO 代號                 | 351                           |
| 嚮導類型                   | 由嚮導控制                         |
| 嚮導氣源                   | 內部的                           |
| 流量方向                   | 不可逆                           |
| 關閉時間                   | 87 ms                         |
| 開啟時間                   | 59 ms                         |
| 線圈的特性參數                | 24 V DC: 2.5 W                |
| 操作介質                   | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質            | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC              | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity        | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 介質溫度                   | -10 ... 50 °C                 |
| 環境溫度                   | -10 ... 50 °C                 |
| 產品重量                   | 1,000 g                       |
| 電氣連接                   | M12x1<br>中間插頭<br>圓形設計         |
| 安裝類型                   | 具通孔                           |
| 嚮導排氣口84                | 非管道式                          |
| 氣壓連接, 氣口 1             | 連接板規格 3 符合 ISO 5599-1標準       |
| 氣壓連接, 氣口 2             | 連接板規格 3 符合 ISO 5599-1標準       |
| 氣壓連接, 氣口 3             | 連接板規格 3 符合 ISO 5599-1標準       |
| 氣壓連接, 氣口 4             | 連接板規格 3 符合 ISO 5599-1標準       |
| 氣壓連接, 氣口 5             | 連接板規格 3 符合 ISO 5599-1標準       |
| Material seals         | NBR                           |
| Material housing       | 壓鑄鋁                           |