


旋轉驅動器

DRVS-32-270-P

料號: 1845721

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	32
緩衝角度	0.5 deg
擺動角度	0 ... 270 deg
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
操作模式	雙動
設計結構	旋轉葉片
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	中心軸
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
操作壓力	2 ... 8 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
無塵室等級	ISO class 6
環境溫度	0 ... 60 °C
最大軸向力	75 N
最大徑向力	200 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 Nm
容許的質量慣性矩	0.02 kgm ²
產品重量	896 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋
氣壓連接	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material of drive shaft	鋼, 鍍鎳
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Die-cast aluminium, painted