

# 真空產生器

## CPV18-M1H-V140-1/4



料號: 185874

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

用於閩島 CPV.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



### 技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉伐爾噴嘴	1.4 mm
裝配位置	任何
排放器特性	高度真空
操作壓力	3 ... 8 bar
最大真空度	85 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 ... 50 °C
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	227 g
電氣連接	插頭
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	底座
氣壓連接, 氣口 3	底座
真空連接	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material housing	壓鑄鋁