

真空產生器

CPV18-M1H-VI140-2GLS-1/4



料號: 185877

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具噴射器脈衝

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|-------------------------------|
| 額定尺寸, 拉伐爾噴嘴 | 1.4 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 排放器特性 | 高度真空 |
| 操作壓力 | 2 ... 10 bar |
| 最大真空度 | 85 % |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 0 ... 50 °C |
| 環境溫度 | 0 ... 50 °C |
| 產品重量 | 264 g |
| 電氣連接 | 插頭 |
| 安裝類型 | 具通孔 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 底座 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | 底座 |
| 真空連接 | G1/4 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | 壓鑄鋁 |