

空氣調理單元

LFR-1/2-D-MAXI-KF-A



料號: 186050

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

包括手動開關閥, 過濾調壓閥, 分氣塊和壓力開關, 不具插座, 具安裝架. 具自動排水.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	全自動
設計結構	分支模組 壓力感測器 開關閥 過濾調壓閥具壓力錶
最大冷凝物容積	80 cm ³
杯罩保護	金屬保護杯罩
壓力錶	具壓力錶
操作壓力	2 ... 12 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
最大壓力遲滯	0.2 bar
標準額定流量	8,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	3,300 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC