

# L型快插單向接頭

## QSKL-G1/8-8

料號: 186307

FESTO

360° orientable, male thread with external hexagon.



### 技術參數

| 特性  | 值   |
|---|---|
| 尺寸  | 標準  |
| 額定尺寸  | 4.2 mm  |
| Approved tubing type                            | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-V0-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-V0- |
| Tubing insertion depth                          | 18.3 mm   |
| 柱頭螺栓上的密封件類型                                     | 密封圈   |
| 裝配位置  | 任何  |
| 設計  | L-shape   |
| 容器尺寸  | 1   |
| 設計結構  | 推/拉原理   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa  |
| 操作壓力的完整溫度範圍                                     | -0.95 ... 6 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa  |
| 溫度取決於操作壓力                                       | -0.95 ... 14 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi   |
| Maritime classification                         | see certificate   |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]   |
| 注意: 操作和嚮導介質                                     | 潤滑操作可行  |
| 耐腐蝕等級 CRC                                       | 1 - Low corrosion stress  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 環境溫度  | -10 ... 80 °C   |
| 額定鎖緊扭矩  | 7 Nm  |
| 額定擰緊扭矩公差  | ± 20 %  |
| 產品重量  | 17 g  |
| 安裝類型  | External hexagon A/F 13   |
| 氣壓連接, 氣口 1                                      | 外螺紋 G1/8  |
| 氣壓連接, 氣口 2                                      | For tubing outside diameter 8 mm  |
| 釋放環的顏色  | 藍色  |
| 材料備註  | 符合 RoHS   |
| Material housing                                | PBT   |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | 高合金鋼, 耐腐蝕   |