


銷釘轉接件 SIE-GA

產品代號: 18780

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
基於標準	EN 61076-2-101 EN 61984
工作電壓範圍 AC	250 V
工作電壓範圍 DC	250 V
浪湧強度	2.5 kV
在40°C時的可接受電流負載	4 A
污染程度	3
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU low 電壓 指導原則
保護等級	IP67
環境溫度	-25 ... 85 °C
鎖緊的最大緊固扭矩	0.6 Nm
產品重量	23.5 g
電氣連接	4-pin A型 M12x1 直式插頭
安裝類型	具套筒螺帽
鎖緊螺帽的材料訊息	鍍鎳黃銅
材料備註	符合 RoHS
卷曲接頭的材料訊息	黃銅 鍍鎳和鍍金