


軸控制器 SPC200/P08

料號: 187816

FESTO

用於1或2個氣壓軸，具步進馬達連接



技術參數

特性	值
設備設定	基本單元，適合4個插入式模組 電源 串接口 數位 I/O 控制單元 步進馬達接口
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
抗持續衝擊強度, 符合 DIN/IEC 68 標準, 第2 - 82部分	按照嚴格等級 2 進行測試
相對空氣濕度	0 - 95 % 非冷凝
防護等級	IP20 符合 IEC 60529
抗震性, 符合 DIN/IEC 68, parts 2 - 6	按照嚴格等級 1 進行測試
環境溫度	-5 ... 50 °C