


# 電纜插座

## ASI-SD-PG-M12

料號: 18789

FESTO



### 技術參數

特性	值
安裝類型	具套筒螺帽
裝配位置	任何
產品重量	27.6 g
電氣連接	4-pin 直式插頭插座 螺紋介面
工作電壓範圍 AC	<= 125 V
容許的電流負載	3 A
電纜螺紋連接	Pg9
端子截面	0.75 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA
外殼顏色	黑色
Material of union nut	鍍鎳
Material electrical contact	青銅