


# 插頭插座 MSSD-EB-M12-MONO

料號: 188024

FESTO

用於閥 MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H



## 技術參數

特性	值
基於標準	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
切換位置指示器	LED
安裝類型	通過M2.5中心螺絲安裝在電磁閥上
產品重量	13.18 g
電氣連接 1	Socket, to EN 175301-803, type C
電氣連接 2	Straight plug, M12x1, 2-pin, A-coded
工作電壓範圍 DC	12 ... 24 V
額定工作電壓 DC	24 V
工作電壓範圍 AC	12 ... 24 V
容許的電流負載	0.12 A
浪湧強度	2.5 kV
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PA
外殼顏色	透明
Material screw-type lock	Steel, nickel-plated
Material seals	HNBR NBR
Material electrical contact	Silver-plated copper alloy Brass, gold-plated