



# 圓形氣壓缸

## DSEU-32-125-P-A

產品代號: 188588

FESTO

螺紋端蓋具耳軸和擺動軸承。  
將停產的產品，供貨至 2011。



## 技術參數

特性	值
行程	125 mm
活塞直徑	32 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
設計結構	活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒
位置檢測	用於近接式感測器
多樣型	單端活塞桿
工作壓力	1.5 ... 10 bar
操作模式	雙作用
工作介質	乾燥壓縮空氣，經潤滑或未經潤滑
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	0 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力，回復行程	415 N
6 bar時的理論作用力，進程	483 N
0 mm行程時的移動質量	79.1 g
每10 mm 行程所增加的重量	15.5 g
0 mm行程時的基本重量	216.5 g
安裝類型	具附件
氣壓連接	G1/8
材料備註	含有PWIS 物質
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
密封件的材料訊息	TPE-U(PU)
外殼的材料訊息	高合金鋼，耐腐蝕
活塞桿的材料訊息	高合金鋼