

# 圓形氣壓缸

## DSEU-12-25-P-A-MA

產品代號: 188637

FESTO

端蓋, 採用軸向氣源接入方式  
將停產的產品, 供貨至 2011.



### 技術參數

| 特性                 | 值                  |
|--------------------|--------------------|
| 行程                 | 25 mm              |
| 活塞直徑               | 12 mm              |
| 緩衝                 | P: 兩端具彈性緩衝環/板      |
| 裝配位置               | 任何                 |
| 設計結構               | 活塞<br>活塞桿<br>氣壓缸缸筒 |
| 位置檢測               | 用於近接式感測器           |
| 多樣型                | 軸向供氣               |
| 工作壓力               | 1.5 ... 10 bar     |
| 操作模式               | 雙作用                |
| 工作介質               | 乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑   |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 1                  |
| 環境溫度               | 0 ... 80 °C        |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 51 N               |
| 6 bar時的理論作用力, 進程   | 68 N               |
| 0 mm行程時的移動質量       | 14.3 g             |
| 每10 mm 行程所增加的重量    | 4.4 g              |
| 0 mm行程時的基本重量       | 33.7 g             |
| 安裝類型               | 具附件                |
| 氣壓連接               | M5                 |
| 材料備註               | 含有PWIS 物質          |
| 蓋子的材料訊息            | 鍛造鋁合金              |
| 密封件的材料訊息           | TPE-U(PU)          |
| 外殼的材料訊息            | 高合金鋼, 耐腐蝕          |
| 活塞桿的材料訊息           | 高合金鋼, 耐腐蝕          |