


# 端板 IEPL-04-D-2-NPT

料號: 18883

FESTO

用於閥島  
該產品只可從Festo美國訂購



## 技術參數

特性	值
寬度	70 mm
操作壓力	-0.9 ... 16 bar
操作介質	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
介質溫度	-10 ... 60 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 60 °C
授權	UL - Recognized (OL)
底座的安裝方法	具螺紋的
嚮導氣口12/14	NPT1/8-27
氣壓連接, 氣口 1	NPT3/4-14
氣壓連接, 氣口 3	NPT3/4-14
氣壓連接, 氣口 5	NPT3/4-14