

suction gripper ESG-60

料號: 189177

FESTO

代表範例



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
吸盤直徑	60 mm
裝配位置	垂直
設計結構	真空接口位於頂部 真空連接口位於一側 具高度補償 With long height compensator
與吸盤支架間的相互關係	尺寸 5
吸盤外型	扁圓形 Round deep 圓形, 極深
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
環境溫度	-30 ... 200 °C
真空連接	G1/8 G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material suction cup	FPM NBR PUR VMQ (矽膠) Vulkollan®