

suction gripper ESG-20X60

料號: 189190

FESTO

代表範例



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

| 特性 | 值 |
|----------------------|--|
| 吸盤尺寸 | 20x60 mm |
| 裝配位置 | 垂直 |
| 設計結構 | 真空接口位於頂部 真空連接口位於一側 具高度補償 With long height compensator |
| 與吸盤支架間的相互關係 | 尺寸 5 |
| 吸盤外型 | 橢圓形, 扁平 |
| 操作介質 | 大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| 環境溫度 | -10 ... 70 °C |
| 真空連接 | G1/8 G1/4 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material suction cup | NBR |