


suction cup holder ESH-HC-4-QS

料號: 189219

FESTO

具高度補償，頂部真空接口，由2個六角螺帽固定支架。



技術參數

特性	值
吸盤托架的高度補償器	6 mm
Volume	1.153 cm ³
裝配位置	垂直
設計結構	真空接口位於頂部 具高度補償
與吸盤支架間的相互關係	尺寸 4
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	33 g
安裝類型	具鎖定螺帽
吸盤安裝件	M6
真空連接	QS-6
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR 鋼
Material bracket	鋁 Nickel-plated brass POM 熱處理鋼 高合金鋼