

# suction cup holder ESH-HCL-4-PK

料號: 189230

FESTO

具增加高度補償，頂部真空接口，由 2 個六角螺帽固定。



## 技術參數

| 特性               | 值   |
|------------------|---|
| 吸盤托架的高度補償器       | 20 mm   |
| Volume           | 1.535 cm <sup>3</sup>                           |
| 裝配位置             | 垂直  |
| 設計結構             | 真空接口位於頂部<br>具高度補償                               |
| 與吸盤支架間的相互關係      | 尺寸 4  |
| 操作介質             | 大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                    |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 1 - Low corrosion stress                        |
| PWIS conformity  | VDMA24364-A1-L                                  |
| 環境溫度             | -10 ... 60 °C                                   |
| 產品重量             | 45 g  |
| 安裝類型             | 具鎖定螺帽   |
| 吸盤安裝件            | M6  |
| 真空連接             | PK-4  |
| 材料備註             | 符合 RoHS   |
| Material seals   | NBR<br>鋼  |
| Material bracket | 鋁<br>Nickel-plated brass<br>POM<br>熱處理鋼<br>高合金鋼 |