


# suction cup holder ESH-HD-2-PK

料號: 189236

FESTO

具高度補償，側向真空接口，由2個六角螺帽固定支架。



## 技術參數

特性	值
吸盤托架的高度補償器	3 mm
Volume	0.183 cm <sup>3</sup>
裝配位置	垂直
設計結構	真空連接口位於一側 具高度補償
與吸盤支架間的相互關係	尺寸 2
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	12 g
安裝類型	具鎖定螺帽
吸盤安裝件	直徑4 mm
真空連接	PK-4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR 鋼
Material bracket	鋁 Nickel-plated brass POM 熱處理鋼 高合金鋼