


suction cup holder ESH-HE-5-G1/4

料號: 189257

FESTO

不具彈性補償，用於直接擰入接頭。



技術參數

特性	值
額定尺寸	7 mm
Volume	1.227 cm ³
裝配位置	垂直
設計結構	真空接口位於頂部
與吸盤支架間的相互關係	尺寸 5
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	24 g
安裝類型	具外 (公) 螺紋 藉由真空接口
吸盤安裝件	M10
真空連接	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	鍛造鋁合金 NBR POM 鋼
Material bracket	熱處理鋼