

吸盤完整 ESS-4-SU

料號: 189270

FESTO

易損件, 容易替換



技術參數

特性	值
最小工件半徑	10 mm
額定尺寸	1.2 mm
吸盤直徑	4 mm
吸盤容積	0.008 cm ³
噴射脈衝適用性	≤ 4 bar
連接的位置	於頂部
裝配位置	任何
與吸盤支架間的相互關係	尺寸 1
吸盤外型	扁圓形
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
額定操作壓力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-20 ... 60 °C
在額定操作壓力的保持力	0.46 N
在額定工作壓力下的側向力	0.5 N
產品重量	0.1 g
安裝類型	藉由真空接口
真空連接	Outside diameter 3 mm
顏色	藍色
肖氏硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	鍍鎳黃銅
材料備註	符合 RoHS
Material suction cup	PUR