



吸盤完整 ESS-15-EF

料號: 189337

FESTO

易於互換,



技術參數

特性	值
最小工件半徑	20 mm
額定尺寸	2 mm
吸盤直徑	15 mm
吸盤容積	0.35 cm ³
連接的位置	於頂部
裝配位置	任何
與吸盤支架間的相互關係	尺寸 3
吸盤外型	圓形, 極深
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
額定操作壓力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-10 ... 200 °C
在額定操作壓力的保持力	9.8 N
在額定工作壓力下的側向力	14.5 N
產品重量	1.9 g
安裝類型	藉由真空接口
真空連接	M4
顏色	灰色
肖氏硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	鍍鎳黃銅
材料備註	符合 RoHS
Material suction cup	FPM