

# 吸盤完整 ESS-50-CS

料號: 189407

FESTO

易於互換,



## 技術參數

| 特性                               | 值                                      |
|----------------------------------|--|
| 吸盤高度補償                           | 17.5 mm                                |
| 最小工件半徑                           | 180 mm                                 |
| 額定尺寸                             | 3 mm                                   |
| 吸盤直徑                             | 50 mm                                  |
| 吸盤容積                             | 38.92 cm <sup>3</sup>                  |
| 連接的位置                            | 於頂部                                    |
| 裝配位置                             | 任何                                     |
| 與吸盤支架間的相互關係                      | 尺寸 4                                   |
| 吸盤外型                             | 圓形, 波紋, 3.5 摺                          |
| Operating pressure MPa           | -95 ... 0 kPa                          |
| 操作壓力                             | -0.95 ... 0 bar                        |
| Operating pressure               | -13.775 ... 0 psi                      |
| Nominal operating pressure       | -70 kPa                                |
| 額定操作壓力                           | -0.7 bar                               |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi                             |
| 操作介質                             | 大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]           |
| 耐腐蝕等級 CRC                        | 1 - Low corrosion stress               |
| PWIS conformity                  | VDMA24364 zone III                     |
| Food-safe                        | See Supplementary material information |
| 環境溫度                             | -30 ... 180 °C                         |
| 在額定操作壓力的保持力                      | 63.4 N                                 |
| 在額定工作壓力下的側向力                     | 45.5 N                                 |
| 產品重量                             | 32.1 g                                 |
| 安裝類型                             | 藉由真空接口                                 |
| 真空連接                             | M6                                     |
| 顏色                               | 透明                                     |
| 肖氏硬度                             | 50 +/- 5                               |
| Material of threaded plug        | 精製鋁合金, 鍍鎳<br>鍍鎳黃銅<br>鍍鋅及鍍鉻鋼板           |
| 材料備註                             | 符合 RoHS                                |
| Material suction cup             | VMQ (矽膠)                               |