


# 閥島 VIFB-03-B

料號: 18980

FESTO

閥島 VIMP-/VIFB-03, 具匯流排連接.  
此型號將被停用至2012



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
閥功能	5/2 雙穩態 5/2 單穩態 5/3 加壓 5/3 排氣 5/3 封閉
標準額定流量	300 ... 1,300 l/min
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
電氣連接	Fieldbus
閥位的最大數量	26
壓力區的最大數目	3
電氣 I/O 系統	是
環境溫度	-5 ... 50 °C
寬度	18 mm 26 mm
防護等級	IP65
排氣功能	可節流
驅動類型	電動
閥島型號	03
設計結構	活塞滑塊
嚮導氣源	外部 內部的
閥島結構	模組化且可擴展
具有內嚮導氣源的閥島的操作壓力	4 ... 8 bar
嚮導壓力	4 ... 6 bar
適合真空	是
額定工作電壓 DC	24 V
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	-5 ... 50 °C