

擺動驅動器


DRE-26-F07-Q14-FO-O-PS

產品代號: 190126

FESTO

單作用, 氣接口符合標準 VDI/VDE 3845- 可以直接安裝控制氣閥。

該產品隻可從 Festo USA 定購



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------------|------------------------|
| 驅動器尺寸 | 26 |
| 法蘭孔的樣式 | F07 |
| 擺動角度 | 90 deg |
| 連接件接口符合標準 | ISO 5211 |
| 緩衝 | 無緩衝 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 工作模式 | 單作用 |
| 設計結構 | 齒輪齒條機構 |
| 位置檢測 | 無 |
| 閥的接口符合標準 | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| 工作壓力 | 2 ... 10 bar |
| ATEX標識 | II 2 GD c X |
| ATEX環境溫度 | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 工作介質 | 乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑 |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar時, 每循環 0°90°0 的空氣消耗 | 9.6 l |
| 產品重量 | 6,400 g |
| 主軸連接 | V17 |
| 氣壓連接 | 底座 G1/4 |
| 材料備註 | 含有PWIS 物質 |