

# 擺動驅動器


## DRE-50-F07-Q12-FS-O-PS

產品代號: 190183

FESTO

單作用, 氣接口符合標準 VDI/VDE 3845- 可以直接安裝控制氣閥。

該產品隻可從 Festo USA 定購



### 技術參數

| 特性                       | 值                      |
|--------------------------|------------------------|
| 驅動器尺寸                    | 50                     |
| 法蘭孔的樣式                   | F07                    |
| 擺動角度                     | 90 deg                 |
| 連接件接口符合標準                | ISO 5211               |
| 緩衝                       | 無緩衝                    |
| 裝配位置                     | 任何                     |
| 工作模式                     | 單作用                    |
| 設計結構                     | 齒輪齒條機構                 |
| 位置檢測                     | 無                      |
| 閥的接口符合標準                 | VDI/VDE 3845 (NAMUR)   |
| 工作壓力                     | 2 ... 10 bar           |
| ATEX標識                   | II 2 GD c X            |
| ATEX環境溫度                 | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C     |
| 工作介質                     | 乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑       |
| CE 符號 (參見符合的標準)          | 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) |
| 耐腐蝕等級 CRC                | 3                      |
| 環境溫度                     | -20 ... 80 °C          |
| 6 bar時, 每循環 0°90°0 的空氣消耗 | 12 l                   |
| 產品重量                     | 12,200 g               |
| 主軸連接                     | V17                    |
| 氣壓連接                     | 底座<br>G1/4             |
| 材料備註                     | 含有PWIS 物質              |