


# 插入接頭 QS-3/8-1/2-I-U

料號: 190697

FESTO

外螺紋, 採用內六角插座。  
該產品只可從Festo美國訂購

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## 技術參數

| 特性          | 值                             |
|-------------|-------------------------------|
| 尺寸          | 標準                            |
| 額定尺寸        | 7.1 mm                        |
| 柱頭螺栓上的密封件類型 | 外表層                           |
| 裝配位置        | 任何                            |
| 容器尺寸        | 1                             |
| 設計結構        | 推/拉原理                         |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 10 bar              |
| 操作介質        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行                        |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 1                             |
| 環境溫度        | -10 ... 60 °C                 |
| 授權          | Germanischer Lloyd            |
| 最大緊固扭矩      | 24 Nm                         |
| 產品重量        | 33.5 g                        |
| 氣壓連接, 氣口 1  | NPT3/8-18                     |
| 氣壓連接, 氣口 2  | 用於1/2" 外徑的氣管                  |
| 釋放環的顏色      | 灰色                            |
| 材料備註        | 符合 RoHS                       |
| 外殼的材料訊息     | 黃銅<br>鍍鎳                      |
| 釋放環的材料訊息    | POM                           |
| 氣管密封的材料訊息   | NBR                           |
| 軟管夾緊段的材料訊息  | 高合金鋼, 耐腐蝕                     |