


T形快插接頭

QSTF-1/4-3/8-U

料號: 190829

FESTO

360° orientable, male and female thread with external hexagon.



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	6.5 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	外表層
裝配位置	任何
設計	L-shape, additional connection, female thread, lengthwise
容器尺寸	1
設計結構	推/拉原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
最大緊固扭矩	14 Nm
產品重量	43 g
輸出數量	2
輸送管線的數量	1
安裝類型	External hexagon 11/16
氣壓連接, 氣口 1	Male thread 1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	Female thread 1/4 NPT 用於3/8" 外徑的氣管
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
釋放環的顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	高合金鋼, 耐腐蝕