

# 截止閥

## HE-3A-1/2-QS-1/2-U

料號: 190876

FESTO

該型號適用於真空。



### 技術參數

特性	值
閥功能	3/2 雙穩態
氣壓連接, 氣口 1	QS-1/2
氣壓連接, 氣口 2	1/2 NPT
驅動類型	手動
安裝類型	Direct mounting via through-holes Direct mounting via threads 選配
標準額定流量	770.4 l/min
額定尺寸	4.6 mm
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
操作壓力	-0.95 ... 10 bar
環境溫度	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-加強
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
排氣功能	不可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
設計結構	活塞滑塊
嚮導類型	直接
流量方向	不可逆
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	ISO class 4
介質溫度	0 ... 60 °C
產品重量	87 g
氣壓連接, 氣口 3	非管道式
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR