

壓差調壓閥

LRL-1/8-NPT-QS-1/4-U



料號: 190906

將停止供貨的產品

不具壓力錶, 具外螺紋和QS 插頭連接件.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------------|-------------------------------|
| 控制器功能 | 壓差, 恆定 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 1/8 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 2 | QS-1/4 |
| 安裝類型 | 具螺紋的 |
| 氣源壓力 1 MPa | 0 ... 0.9 MPa |
| 輸入壓力 1 | 0 ... 9 bar |
| 氣源壓力 1 psi | 0 ... 130.5 psi |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT-加強 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 裝配位置 | 任何 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 產品重量 | 20 g |
| Material of threaded plug | 黃銅 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |