

真空吸盤 ESV-100-SF

料號: 191010

FESTO

易損件, 容易替換



技術參數

特性	值
最小工件半徑	460 mm
吸盤直徑	100 mm
吸盤容積	29.779 cm ³
連接的位置	於頂部
裝配位置	任何
吸盤外型	扁圓形
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
額定操作壓力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-10 ... 200 °C
在額定操作壓力的保持力	503.6 N
產品重量	59 g
顏色	灰色
肖氏硬度	60 +/- 5
材料備註	符合 RoHS
Material suction cup	FPM