


接口

CAMC-F-EP

料號: 1911917

FESTO

Plug-in card for fieldbus interface.



技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-25 ... 70 °C
相對空氣濕度	5 - 95 % 非冷凝
防護等級	IP20 裝配狀態
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	75 g
安裝類型	Plug-in module for CMMP-AS...-M3
材料備註	符合 RoHS
裝配位置	任何
通訊協定	EtherNet/IP
通訊協議	FHPP
傳輸速率	10/100 Mbit/s (Full/Half)
拓撲結構	星狀 環 管線
多餘介質	DLR
IP 位址分配	FCT DHCP BOOTP DIP 開關
Fieldbus接口	2x 插座 RJ45
最小周期時間	1 ms
LED顯示	Ethernet communication activity Ethernet cable monitoring 模組狀態 Network status
配置支援	EDS
參數配置	FCT
附加功能	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch