


# 真空過濾器

## ESF-3

料號: 191202

FESTO



### 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
過濾等級	10 µm
操作壓力	-0.95 ... 4 bar
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	100 l/min
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	9 g
安裝類型	具外 (公) 螺紋 藉由真空接口
氣壓連接	M4
真空連接	M4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material filter	PVF
Material housing	鋁 鍍鎳黃銅