



# 電磁閥

## MN2H-2X3O-G-D-02-S-ZSR

產品代號: 191387

FESTO

具圖形集中插頭  
將停產的產品，供貨至 2009.



### 技術參數

| 特性          | 值                                   |
|-------------|-------------------------------------|
| 閥功能         | 2x3/2 常開, 單電控                       |
| 驅動類型        | 電氣的                                 |
| 寬度          | 18 mm                               |
| 標準額定流量      | 490 l/min                           |
| 工作壓力        | 2 ... 10 bar                        |
| 設計結構        | 活塞滑塊                                |
| 復位類型        | 空氣彈簧                                |
| 保護等級        | IP65                                |
| 額定尺寸        | 6 mm                                |
| 寬度尺寸        | 19 mm                               |
| 排氣功能        | 可節流                                 |
| 密封原則        | 軟性                                  |
| 裝配位置        | 任何                                  |
| 符合標準        | VDMA 24563                          |
| 手控裝置        | 具附件, 可鎖定                            |
| 嚮導類型        | 由嚮導控制                               |
| 嚮導氣源        | 外置的                                 |
| 流量方向        | 不可逆                                 |
| 嚮導壓力        | 1.3 ... 10 bar                      |
| b 值         | 0.25                                |
| C 值         | 2.15 l/sbar                         |
| 切換時間, 關閉    | 16 ms                               |
| 切換時間, 打開    | 15 ms                               |
| 線圈的特性參數     | 24V DC: 1,5W                        |
| 工作介質        | 經過過濾的壓縮空氣, 過濾等級 40 µm, 潤滑或未潤滑<br>真空 |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 2                                   |
| 介質溫度        | -10 ... 50 °C                       |
| 嚮導介質        | 經過過濾的壓縮空氣, 過濾等級 40 µm, 潤滑或未潤滑       |
| 環境溫度        | -10 ... 50 °C                       |
| 產品重量        | 210 g                               |
| 電氣連接        | 中間插頭<br>圓形設計<br>M12x1               |
| 安裝類型        | 具通孔                                 |
| 嚮導氣口 12/14  | VDMA 24563 標準底座, 尺寸 2               |
| 嚮導排氣口 82/84 | VDMA 24563 標準底座, 尺寸 2               |
| 氣壓連接, 氣口 1  | VDMA 24563 標準底座, 尺寸 2               |
| 氣壓連接, 氣口 2  | VDMA 24563 標準底座, 尺寸 2               |
| 氣壓連接, 氣口 3  | VDMA 24563 標準底座, 尺寸 2               |
| 氣壓連接, 氣口 4  | VDMA 24563 標準底座, 尺寸 2               |
| 氣壓連接, 氣口 5  | VDMA 24563 標準底座, 尺寸 2               |
| 密封件的材料訊息    | NBR                                 |
| 外殼的材料訊息     | 壓鑄鋁                                 |