

# 發光密封件 MC-LD-12-24DC

料號: 19145

FESTO

用於MSN1G, MSN1W 型電磁線圈



## 技術參數

特性	值
切換位置指示器	LED
安裝類型	通過M3中心螺絲安裝在電磁閥上
產品重量	1.6 g
電氣連接	Plug pattern type A to EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803標準 矩行結構, MSC
工作電壓範圍 DC	12 ... 24 V
保護性接地	已可供應
額定功率, 發光密封	0.05 W
防護等級	IP65
環境溫度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	TPE-U(PU)
顏色	透明