


導向單元 FEN-12/16- -GF

料號: 19168

FESTO

具一般軸承導軌, 用於防旋轉, 提供高精度引導.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|----------------------------------|
| 尺寸 | 12/16 |
| 行程 | 1 ... 200 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 導向 | 普通軸承導向 |
| 設計結構 | 導向 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 置換力 | 15 N |
| 每 10 mm 行程的附加質量係數 | 12 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 490 g |
| 每 10 mm 行程所增加的重量 | 12 g |
| Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke | 40 mm |
| Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke | 4.9 mm |
| 安裝類型 | 具內 (母) 螺紋 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material of guide component | 高合金鋼 |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate | Anodised wrought aluminium alloy |