



插頭 SEA-3GS-M8-S

料號: 192009

FESTO

用於閩島.



技術參數

特性	值
符合標準	EN 61076-2-104 EN 61984
裝配位置	任何
產品重量	6 g
容器尺寸	1
Electrical connection 1, design	圓形
Electrical connection 1, connection type	插頭
Electrical connection 1, cable outlet	直的
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Screw-type lock with hexagon A/F 9 mm and longitudinal knurl
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection technology	螺紋介面
Electrical connection 2, number of pins/wires	8
工作電壓範圍 DC	<= 60 V
工作電壓範圍 AC	<= 60 V
在40°C時的可接受電流負載	3 A
浪湧強度	1.5 kV
電纜螺紋連接	Pg7
電纜直徑	2.5 ... 5 mm
導體的額定截面	0.14 ... 0.5 mm ²
防護等級	IP65
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-40 ... 85 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA
外殼顏色	黑色
Material screw-type lock	Nickel-plated die-cast zinc
Material seals	NBR
Material electrical contact	Brass, gold-plated