

# 過濾調壓閥

## LFR-1-D-5M-O-DI-MAXI-A

料號: 192401

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

具金屬保護杯罩, 不具壓力錶, 過濾精度 5 µm. 具自動冷凝水排放.  
具直控式調壓閥

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



### 技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	全自動
設計結構	過濾調壓閥不具壓力錶
最大冷凝物容積	43 cm <sup>3</sup>
杯罩保護	金屬保護杯罩
壓力錶	Prepared for G1/4
操作壓力	2 ... 12 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
最大壓力遲滯	0.4 bar
標準額定流量	6,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	1,600 g
安裝類型	線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	G1
氣壓連接, 氣口 2	G1
材料備註	符合 RoHS
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC