

空氣調理單元 FRC-3/4-D-7-DI-MAXI

FESTO



料號: 192414

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

過濾器/調壓閥/油霧器組合, 7 bar 的最大輸出壓力, 40 µm 過濾精度,
具金屬保護杯罩, 採用手動冷凝水排放裝置, 具壓力錶,
具直接控制調壓閥

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	過濾調壓閥具壓力錶 比例式標準油霧器
最大冷凝物容積	43 cm ³
過濾等級	40 µm
杯罩保護	金屬保護杯罩
壓力錶	具壓力錶
操作壓力	1 ... 16 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 7 bar
最大壓力遲滯	0.4 bar
標準額定流量	5,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [:-:-]
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	2,600 g
安裝類型	線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	G3/4
氣壓連接, 氣口 2	G3/4
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC