

空氣調理單元 FRC-1-D-7-O-MAXI-A



FESTO

料號: 192649

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

過濾器/調壓閥/油霧器組合, 7 bar 的最大輸出壓力, 40 µm 過濾精度,
具金屬保護杯罩, 採用自動冷凝水排放裝置, 不具壓力錶

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	全自動
設計結構	過濾調壓閥不具壓力錶 比例式標準油霧器
最大冷凝物容積	80 cm ³
過濾等級	40 µm
杯罩保護	金屬保護杯罩
壓力錶	Prepared for G1/4
操作壓力	2 ... 12 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 7 bar
最大壓力遲滯	0.4 bar
標準額定流量	8,700 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	2,520 g
安裝類型	線路安裝 具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1
氣壓連接, 氣口 2	G1
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC