

插頭插座 MSSD-C-S-M16

料號: 192748

FESTO

具絕緣針刺技術



技術參數

特性	值
連接頻率	10
安裝類型	通過M3中心螺絲安裝在電磁閥上
裝配位置	任何
產品重量	38 g
電氣連接	4-pin 插頭插座 Plug pattern type A to EN 175301-803
電纜直徑	5.5 ... 8 mm
導體的額定截面	0.5 ... 1 mm ²
防護等級	IP67 符合 IEC 60529
環境溫度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
外殼顏色	黑色